

16. スタートパック内容



■ スタートパックに含まれるもの（サービス開始に必要なものが全て含まれています）



波長:460nm-490nm
電圧:100-240V 50/60Hz
電力:55W
重量:24.5kg
寸法:高さ1420mm
アーム1250mm（最大）幅630mm

名 称	ホワイト溶液	オープナー	ソフト歯ブラシ	紙コップ	紙エプロン	エプロンクリップ	アイガード	シェードガイド
イメージ	 1本	 30個	 30本	 30個	 30枚	 1本	 2個	 1個
商品概要	酸化チタンを主成分とした、歯のホワイトニング専用溶液。化粧品登録済み 施術30回分/本	柔軟性があるため、痛みが無く口腔内へスムーズに挿入できるマウスオープナー 縦85×横105mm	女性にも適サイズなやわらかい歯ブラシ、歯ブラシは1本ずつ袋入。	一般的に使用されている7オンスの紙コップ。	防水加工が施されたデンタル用エプロン。 サイズ:330×440mm	伸縮性コイルの両端にクリップが付いたエプロン装着用クリップ。 長さ:30cm～70cm	ホワイトニング 施術中にLEDの光から目を守ります。サイズは1サイズのみになります。	お客様に施術前と施術後に歯の色トーンをご確認いただくための指標です。内鏡付きの専用BOX入り。
名 称	施術トレー	施術案内資料	施術同意書	施術の流れ	マンガ	A4POP	抗菌スプレー	美歯口商品
イメージ	 30枚	 1部	 30部	 1部	 1部	 1部	 1個	 各1本
商品概要	美歯口ホワイトはみがきとマウストリートメントを入れていただくようなパレットです。	初回のお客様に対し、内容をご説明頂く際にご使用ください。	施術内容にご同意いただきサービスをお受け戴くお客様にご署名をいただきます。	施術の流れが写真付きで案内されています。施術チェアに近い壁などに貼ってください。	セルフホワイトニングの事をマンガ形式で紹介した内容のマンガになります。	セルフホワイトニングに関する概要特徴を説明した内容のPOPです。	マシンや部品の清掃メンテナンス用抗菌除菌スプレー	施術の際や自宅用オーラルケア商品として、物販向けにご使用ください。 ※追加は別売

■ その他（※研修とディプロマ発行に関しましては、お申込み時期・内容によって内容が変更となる場合がございます。）

①弊社研修スタッフによる約2時間の研修を行います。LEDマシンの組み立てからブース設営、運用のアドバイスなどをお伝えさせていただきます。



②研修修了の証明書として日付入りのディプロマを額縁と一緒に発行させていただきます。（ディプロマは研修日ではなく後日の発行になります。）



③ホワイトLED55のLEDマシンには5年間の製品保証が付いています。自然故障が発生した際には、弊社送料負担のうえ新品との交換を行います。5年間の間負担0%です。

